

## CELL05-R290



### ATOUTS

- Dessus renforcé
- Groupe tropicalisé pour ambiance 43°C et 65% d'humidité
- Refroidissement et surgélation
- Grilles GN1/1 et 600x400
- Température en chambre jusqu'à -40°C
- Fonctionnement à cœur ou à temps
- Commande simplifié

\*étiquette de commande modifiée cf. photo à droite

### Les caractéristiques

DIMENSIONS	L 755 X P 754 X H 890 mm
POIDS	71 Kg
DOTATION	5 paires de glissières GN1/1 et 600x400
PERFORMANCE : VOLUME REFROIDISSEMENT DE 70°C À +3°C EN 90 MIN.	20 Kg
PERFORMANCE : VOLUME CONGÉLATION DE 70°C À -18°C EN 270 MIN.	15 Kg
GAZ RÉFRIGÉRANT	R290
AMBIANCE DE FONCTIONNEMENT	+43°C / 65% d'humidité
PUISSEANCE ABSORBÉE	1300W
ALIMENTATION	230 V - 50 Hz
PUISSEANCE FRIGORIFIQUE À -10°C	1561 W

### Le descriptif

Intérieur / Extérieur inox AISI 304	Thermostat électronique
Pieds réglables en hauteur	Isolation 60 mm
Joint de portes magnétiques	Porte ferrage à gauche non réversible
Isolation en polyuréthane injectée sans CFC	Pas de 70 mm
Angles intérieurs arrondis	Groupe tropicalisé 43°C et 65% d'humidité
Dégivrage manuel	Sonde à cœur de série
Gaz réfrigérant R290	Alarme sonore de fin de cycle
Froid ventilé	Alarme sonore intervalle de 2min en phase conservation


\*Ferrage à droite sur commande





## Easy Commande

### Touche directe



- 1 Interrupteur général 0/I
- 2 Display
- 3 Réglage du temps - Réglage de la température de la chambre et de la sonde à aiguille / Refroidissement rapide temporisé
- 4 Réglage du temps + / Contrôle de la température de la chambre / Arrêt du cycle de refroidissement rapide / Dégivrage
- 5 Refroidissement rapide positif ou refroidissement
- 6 Refroidissement rapide négatif ou congélation
- 7 Refroidissement rapide profond négatif ou congélation
- 8 Refroidissement rapide négatif à durée indéterminée ou congélation

### LIENS TUTO



Mise en route avec sonde à cœur



Mise en route avec sélection de temps





#### LED

- Allumée en permanence :

État de refroidissement rapide en attente  
État de refroidissement rapide en cours

- Clignotant :

État de conservation actif



Dimensions chambre

